

HOLEX**Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø): 70mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 834100 70 |
| GTIN | 2050001002648 |
| Produktų klasė | 86C |

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Su atraminiu guoliu = kad lengviau būtų dirbti veržliarakčiu. Sumažinus trintį tarp skylmušio ir varžto, reikia mažiau jėgos.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 3 mm |
| nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 2 mm |
| Suspaudimo varžtas | M20×1,5×90 |
| Suspaudimo varžto rakto dydis | 30 mm |
| paruošiamosios skylės Ø | 21 mm |
| Pramuštuvo Ø (skylės Ø) | 70 mm |
| Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/90 mm | 834040 20/90 |
| Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/90 mm | 834060 20/90 |
| Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštuvo Ø (kiaurymės Ø) 70 mm | 834000 70 |