

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2740****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919820 2740
GTIN	4017976027401
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai Ø 125 mm (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Lentynos gylis	500 mm
Tipas	2740
Norma	EN 1757-3
Viršutinės lentynos aukštis	820 mm

Ratuko Ø	125 mm
Apatinės lentynos aukštis	200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Svoris	28 kg
Lentynos plotis	850 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	511 mm
Aukštis	1040 mm
Plotis	985 mm
maksimali keliamoji galia	300 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Produkto rūšis	Vežimėlis