

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2403****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919860 2403
GTIN	4017976024035
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
Lentynos gylis	800 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	200 mm
Svoris	58 kg
Plotis	1397 mm

Aukštis	900 mm
Tipas	2403
Viršutinės lentynos aukštis	900 mm
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Norma	EN 1757-3
Gylis	809 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	1200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
maksimali keliamoji galia	600 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis