

**Transportavimo vežimėlis, Tipas: TK1327****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Su 2 pripučiamais ratukais, stebulės su rutuliniais guoliais ir 2 penkiakampės TPE ratų stebulės. Kai reikia dažnai važiuoti blogu lygiu paviršiumi ir kartais laiptais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Plotis	590 mm
Svoris	20 kg
Tipas	TK1327
Lipimo ratukų Ø	125 mm
Ratuko Ø	260 mm
Kastuvo ilgis	250 mm
Leistinoji apkrova	200 kg

Kastuvo plotis	320 mm
Rato medžiaga	Pripučiamos padangos, TPE ratų stebulės
Aukštis	1300 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis