

**Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg, Tipas: 12403****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919865 12403
GTIN	4017976124032
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	925 mm
Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Lentynos plotis	1200 mm
Apatinės lentynos aukštis	283 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2

Gylis	800 mm
Norma	EN 1757-3
Viršutinės lentynos keliamoji galia	500 kg
Lentynos gylis	800 mm
Tipas	12403
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Ratuko Ø	200 mm
Plotis	1410 mm
maksimali keliamoji galia	1200 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Svoris	77 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis