

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2742****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919820 2742
GTIN	4017976021300
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai Ø 125 mm (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Apatinės lentynos aukštis	200 mm
Viršutinės lentynos aukštis	820 mm
Norma	EN 1757-3
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg

maksimali keliamoji galia	300 kg
Ratuko Ø	125 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	36 kg
Tipas	2742
Gylis	611 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Aukštis	1040 mm
Plotis	1135 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis