

**Vežimėlis su 3 lentynomis, Tipas: 4830****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919875 4830
GTIN	4017976048307
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos. Stebulės su rutuliniais guoliais. **Alyvai nepralaidžios vonelės su 40 mm** aukščio krašteliu, 3 lentynos.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Tipas	4830
Rato medžiaga	TPE
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	207 mm

Plotis	1021 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Viršutinės lentynos aukštis	829 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Vidurinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Aukštis	870 mm
Svoris	46 kg
Ratuko Ø	160 mm
Lentynos plotis	850 mm
Vidurinės lentynos aukštis	519 mm
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	500 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis