

**Vežimėlis su viena rankena, Tipas: KF2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš suvirinto plieninio vamzdžio, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Aukštis	860 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
Lentynos plotis	600 mm

Svoris	11 kg
Plotis	890 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Norma	EN 1757-3
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Tipas	KF2
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	500 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena