

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-801, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094351 10
GTIN	10076490491809
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® serija. Įvairiapusės pirštinės su nitrilo putos danga preciziniams ir universaliems darbams. Puikus balansas tarp patogumo, judrumo ir odos apsauga. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ – mažiau vargsta rankos. Ūko-Tex® Standard 100.

Su nailono ir spandekso audiniu ir sluoksniu be silikono. Be latekso.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Be DMF	ne
Tinkama forma	labai gerai
Apsauga nuo karščio	nėra

Kvėpuoja	labai gerai
Pirštinių dydis	10
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
be silikono	ne
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Lietimo pojūtis	labai gerai
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	3131A
Pagrindo medžiaga	Spandeksas, nailonas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	192 mm
Spalva	juoda / pilka
Svoris	20,4 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės

