

HOLEX**Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø): 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	834100 80
GTIN	2050001002655
Produktų klasė	86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Su atraminiu guoliu = kad lengviau būtų dirbti veržliarakčiu. Sumažinus trintį tarp skylmušio ir varžto, reikia mažiau jėgos.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:

a) **veržliarakčiu.**

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

Suspaudimo varžto rakto dydis	30 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	3 mm
paruošiamosios skylės Ø	21 mm
Suspaudimo varžtas	M20×1,5×90
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	2 mm
Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	80 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/90 mm	834060 20/90
Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/90 mm	834040 20/90
Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštuvo Ø (kiaurymės Ø) 80 mm	834000 80