

**Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg, Tipas: 12405****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919865 12405
GTIN	4017976124056
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Lentynos plotis	1600 mm
Lentynos gylis	800 mm
Apatinės lentynos aukštis	283 mm
Plotis	1810 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Svoris	100 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	925 mm
Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Tipas	12405
Norma	EN 1757-3
Ratuko Ø	200 mm
Gylis	800 mm
maksimali keliamoji galia	1200 kg
Viršutinės lentynos keliamoji galia	500 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis