

**Vežimėlis su viena rankena, Tipas: KF33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš suvirinto plieninio vamzdžio, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Plotis	860 mm
Aukštis	875 mm
Svoris	19 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Rato medžiaga	TPE
Viršutinės lentynos aukštis	770 mm
Tipas	KF33
Ratuko Ø	125 mm
Lentynos plotis	600 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	450 mm
Gylis	450 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	100 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena