



## Konteineris su ratukais ir 5 lentynomis, Tipas: 5392



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919882 5392
GTIN	4017976013176
Produktų klasė	96F

### Aprašymas

#### Modelis:

Plieninio kampuočio konstrukcija, rankena iš vamzdžio. Priekinės sienelės, 1 išilginė sienelė ir viršus dengti 40×40×4 mm tinklu, viskas suvirinta. Skląstinis užraktas su svirtimi ir cilindrine spyna, 1 fiksuota ir 4 perkeliama lentynos iš sluoksniuotos plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Valdomi ratukai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema.

#### Standartas:

**EN 1757-3**

#### Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

### Techninis aprašymas

Norma	EN 1757-3
Lentynos aukštis 5	1482 mm
Stumiamoji rankena	taip

Aukštis	1792 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	144 kg
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Plotis	1170 mm
Tipas	5392
Lentynos plotis	1000 mm
Lentynos aukštis 1	292 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
Įstatomos lentynos medžiaga	iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos aukštis 4	1182 mm
Bendra keliamoji galia	750 kg
Lentynos aukštis 2	582 mm
Lentynos aukštis 3	882 mm
Gylis	745 mm
Lentynos gylis	680 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100
Produkto rūšis	Konteineris su ratukais