

**Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg, Tipas: 12406****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919865 12406
GTIN	4017976124063
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:****EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Plotis	2210 mm
Gylis	800 mm
Ratuko Ø	200 mm
Norma	EN 1757-3

Viršutinės lentynos keliamoji galia	500 kg
Tipas	12406
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos plotis	2000 mm
Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Aukštis	925 mm
Lentynos gylis	800 mm
maksimali keliamoji galia	1200 kg
Apatinės lentynos aukštis	283 mm
Svoris	156 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis