

**Ketursienis vežimėlis, Tipas: 1550****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919877 1550
GTIN	4017976015507
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Vežimėlis su 4 sienelėmis, viena išilginė sienelė **išimama**. Lentyna iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, suvirinta plieninė konstrukcija, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu**.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Tipas	1550
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos aukštis	228 mm
Rato medžiaga	TPE
Ratuko Ø	160 mm

maksimali keliamoji galia	500 kg
Svoris	35 kg
Aukštis	948 mm
Plotis	1030 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	850 mm
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	509 mm
Produkto rūšis	Ketursienis vežimėlis