

Apvalių lakštinio metalo skylmušių rinkinys „metrinis“ Ø 12,5 – 63,5 mm lakštinio plieno lagamine



Užsakymo data

Užsakymo numeris	834550
GTIN	2050001002846
Produktų klasė	86C

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:

Po 1 pramuštuvą ir matricą (kaip apvalus lakštinio metalo skylmušis Nr. 834000) kiaurymės Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 suspaudimo varžtas (Nr. 834040 dyd. 16/70).

4 atraminio guolio varžtai (Nr. 834060 dyd. 10/55, 16/70, 20/90 ir Nr. 834040 dyd. 6x30 su atraminiu guoliu).

1 laiptuotas grąžtas, panašus į Nr. 118320 (= Ø 7 - 21 mm).

1 skardinis lagaminas, jo dydis 335×230×55 mm.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms
----------------	--------------------

Priedai

Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834060 10/55
---	--------------

Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 20/90 mm	834060 20/90
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 16/70 mm	834060 16/70
Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 6/30 mm	834040 6/30
Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Apvalus skylmušis be atraminio guolio Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 16/70 mm	834040 16/70