



Konteineris su ratukais ir 5 lentynomis, Tipas: 5393



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919882 5393
GTIN	4017976019178
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Plieninio kampuočio konstrukcija, rankena iš vamzdžio. Priekinės sienelės, 1 išilginė sienelė ir viršus dengti 40×40×4 mm tinklu, viskas suvirinta. Skląstinis užraktas su svirtimi ir cilindrine spyna, 1 fiksuota ir 4 perkeliama lentynos iš sluoksniuotos plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Valdomi ratukai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Lentynos plotis	1200 mm
Bendra keliamoji galia	750 kg
Lentynos aukštis 2	582 mm

Įstatomos lentynos medžiaga	iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Aukštis	1792 mm
Plotis	1370 mm
Lentynos aukštis 1	292 mm
Lentynos aukštis 5	1482 mm
Rato medžiaga	TPE
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Stumiamoji rankena	taip
Lentynos aukštis 3	882 mm
Norma	EN 1757-3
Svoris	175 kg
Ratuko Ø	200 mm
Tipas	5393
Lentynos aukštis 4	1182 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Gylis	845 mm
Lentynos gylis	780 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100
Produkto rūšis	Konteineris su ratukais