

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2496B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Lakštinio plieno lentynos **labai glaudžiai** pritvirtintos prie rėmo.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Norma	EN 1757-3
Svoris	42 kg
Rato medžiaga	TPE
maksimali keliamoji galia	500 kg
Viršutinės lentynos aukštis	860 mm

Gylis	609 mm
Tipas	2496B
Aukštis	860 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Plotis	737 mm
Lentynos gylis	600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	228 mm
Ratuko Ø	160 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis