



Vežimėlis su 3 lentynomis, Tipas: 2750



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919840 2750
GTIN	4017976027500
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai Ø 125 mm (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Norma	EN 1757-3
Apatinės lentynos aukštis	200 mm
Aukštis	1040 mm
maksimali keliamoji galia	300 kg

Viršutinės lentynos aukštis	820 mm
Rato medžiaga	TPE
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos plotis	850 mm
Vidurinės lentynos aukštis	510 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	985 mm
Gylis	511 mm
Tipas	2750
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	35 kg
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Vidurinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Produkto rūšis	Vežimėlis