



Ketursienis vežimėlis, Tipas: 1551



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919877 1551
GTIN	4017976015514
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlis su 4 sienelėmis, viena išilginė sienelė **išimama**. Lentyna iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, suvirinta plieninė konstrukcija, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksiatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu**.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Tipas	1551
Plotis	1180 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	40 kg
Lentynos plotis	1000 mm

Aukštis	990 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Lentynos aukštis	270 mm
Ratuko Ø	200 mm
Rato medžiaga	TPE
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos gylis	600 mm
Gylis	609 mm
Produkto rūšis	Ketursienis vežimėlis