



Sulankstomas vežimėlis, Tipas: 3100



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919808 3100
GTIN	4017976031002
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi).

Platforma išpresuota iš lakštinio plieno, ant viršaus užklijuota neslidi danga. su pilnavidurėmis guminėmis padangomis.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

sulankstyto aukštis	240 mm
Svoris	12,5 kg
Lentynos aukštis	150 mm

Tipas	3100
Ratuko Ø	100 mm
sulankstyto gylis	495 mm
maksimali keliamoji galia	150 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
sulankstyto plotis	760 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	740 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	480 mm
Produkto rūšis	Sulankstomas vežimėlis