

**Vežimėlis su 3 lentynomis, Tipas: 2752****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919840 2752
GTIN	4017976021317
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai Ø 125 mm (su fiksiatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Vidurinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Ratuko Ø	125 mm
Rato medžiaga	TPE
Norma	EN 1757-3

Lentynos plotis	1000 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Gylis	611 mm
Lentynos gylis	600 mm
Svoris	49 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	820 mm
Aukštis	1040 mm
Plotis	1135 mm
Tipas	2752
maksimali keliamoji galia	300 kg
Vidurinės lentynos aukštis	510 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis