

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2400B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Lakštinio plieno lentynos **labai glaudžiai** pritvirtintos prie rėmo.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
Lentynos gylis	500 mm
Plotis	1047 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Ratuko Ø	160 mm
Norma	EN 1757-3

Tipas	2400B
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	860 mm
maksimali keliamoji galia	500 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	509 mm
Svoris	45 kg
Aukštis	860 mm
Apatinės lentynos aukštis	228 mm
Lentynos plotis	850 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis