

**Ketursienis vežimėlis, Tipas: 1552****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919877 1552
GTIN	4017976015521
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Vežimėlis su 4 sienelėmis, viena išilginė sienelė **išimama**. Lentyna iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, suvirinta plieninė konstrukcija, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksumais), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Ratuko Ø	200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Tipas	1552
Plotis	1180 mm

Rato medžiaga	TPE
Lentynos aukštis	270 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Aukštis	990 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Svoris	45 kg
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	709 mm
Produkto rūšis	Ketursienis vežimėlis