



Sulankstomas vežimėlis, Tipas: 3101



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919808 3101
GTIN	4017976031019
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksiatoriumi).

Platforma išpresuota iš lakštinio plieno, ant viršaus užklijuota neslidi danga. su pilnavidurėmis guminėmis padangomis.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
sulankstyto gylis	630 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
sulankstyto plotis	920 mm
Svoris	18,5 kg
Tipas	3101
maksimali keliamoji galia	250 kg
sulankstyto aukštis	275 mm
Lentynos aukštis	185 mm
Lentynos plotis	910 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	610 mm
Produkto rūšis	Sulankstomas vežimėlis