

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 10/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 23
Plokštelės dydis	9 mm
Koto dydis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	21 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	14,25 mm
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1010E09
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500