

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 10/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	14,25 mm
Koto dydis	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1010E09
Galvutės ilgis L_1	21 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 23
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500