

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 8/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Bendras ilgis L	60 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 23
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 0808D09
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	13,25 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500