

HOLEX**Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu, Pramuštovo Ø (kiaurymės Ø): 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	834160 32
GTIN	2050001756480
Produktų klasė	86C

Aprašymas**Modelis:**

Sudarytas iš matricos, pramuštovo ir suspaudimo varžto.

Su atraminiu guoliu ir **pramuštovu**, kuris pramušimo liekanas supjausto į 3 dalis. Todėl be problemų galima iš matricos iškratyti medžiagos atliekas.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.

Kaip dirbti:

a) **veržliarakčiu**.

b) **rankiniu hidrauliniu įtaisu** Nr. 834655 dyd. 1.

c) **rankiniu hidrauliniu siurbliu** Nr. 834700. **Nuo Ø 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.**

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

- **Naudojant su hidrauliniiais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).**
- **Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.**

Techninis aprašymas

kai medžiagos storis (plieno lakštas 37)	1,75 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis	17 mm
paruošiamosios skylės Ø	11 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki	1,25 mm
Suspaudimo varžtas	M10×1×55
Pramuštuvo Ø (skylės Ø)	32 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834040 10/55
Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams Sriegio Ø / ilgis 10/55 mm	834060 10/55