

**Transportavimo vežimėlis, Tipas: 1115L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Iš plieninio vamzdžio, platforma iš lakštinio plieno. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Kastuvo ilgis	150 mm
Plotis	590 mm
Ratuko Ø	260 mm
Svoris	12 kg
Tipas	1115L
Leistinoji apkrova	250 kg
Kastuvo plotis	400 mm

Rato medžiaga	Pripučiamos padangos
Aukštis	1150 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis