

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2401B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Lakštinio plieno lentynos **labai glaudžiai** pritvirtintos prie rėmo.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Lentynos gylis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	900 mm
Rato medžiaga	TPE
Lentynos plotis	1000 mm
Gylis	609 mm

Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	900 mm
Norma	EN 1757-3
Plotis	1197 mm
Tipas	2401B
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Svoris	56 kg
Ratuko Ø	200 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis