



## Ketursienis vežimėlis, Tipas: 1553



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919877 1553
GTIN	4017976015538
Produktų klasė	96F

### Aprašymas

#### Modelis:

Vežimėlis su 4 sienelėmis, viena išilginė sienelė **išimama**. Lentyna iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, suvirinta plieninė konstrukcija, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksiatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

#### Standartas:

**EN 1757-3**

#### Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu**.

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

### Techninis aprašymas

Aukštis	990 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Tipas	1553
Ratuko Ø	200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Rato medžiaga	TPE
Svoris	53 kg
Lentynos plotis	1200 mm
Lentynos aukštis	270 mm
Plotis	1380 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Lentynos gylis	800 mm
Gylis	809 mm
Produkto rūšis	Ketursienis vežimėlis