



Sulankstomas vežimėlis, Tipas: KW1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Produktų klasė	96F

Aprašymas

Modelis:

Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi).

Platforma iš medžio drožlių plokštės, su TPE (termoplastinio elastomero) padangomis, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Techninis aprašymas

sulankstyto plotis	815 mm
Tipas	KW1
sulankstyto aukštis	285 mm
Lentynos aukštis	205 mm

maksimali keliamoji galia	250 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
sulankstyto gylis	470 mm
Svoris	15 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Lentynos plotis	720 mm
Rato medžiaga	TPE
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	450 mm
Produkto rūšis	Sulankstomas vežimėlis