

**Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg, Tipas: 12402****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919865 12402
GTIN	4017976124025
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Viršutinės lentynos aukštis	925 mm
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	700 mm
Tipas	12402
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

maksimali keliamoji galia	1200 kg
Viršutinės lentynos keliamoji galia	500 kg
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Apatinės lentynos aukštis	283 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	925 mm
Norma	EN 1757-3
Plotis	1210 mm
Svoris	67 kg
Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Produkto rūšis	Vežimėlis