

**Transportavimo vežimėlis, Tipas: 1125L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Iš plieninio vamzdžio, platforma iš lakštinio plieno. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Kastuvo ilgis	250 mm
Ratuko Ø	260 mm
Leistinoji apkrova	200 kg
Plotis	570 mm
Svoris	11 kg
Tipas	1125L
Kastuvo plotis	320 mm

Rato medžiaga	Pripučiamos padangos
Aukštis	1150 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis