

**Vežimėlis su 4 lentynomis, Tipas: 8311****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919880 8311
GTIN	4017976083117
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:**EN 1757-3****Spalva:**Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
Ratuko Ø	200 mm
Stumiamoji rankena	taip

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Bendra keliamoji galia	600 kg
Lentynos aukštis 3	1069 mm
Svoris	73 kg
Plotis	1169 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Norma	EN 1757-3
Lentynos aukštis 2	669 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	90 kg
Lentynos aukštis 4	1469 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Lentynos aukštis 1	269 mm
Aukštis	1800 mm
Tipas	8311
Aukščio reguliavimo tinklelis	100 mm
Gylis	609 mm
Lentynos gylis	600 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su lentynomis