

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2402B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Lakštinio plieno lentynos **labai glaudžiai** pritvirtintos prie rėmo.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Ratuko Ø	200 mm
Tipas	2402B
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Norma	EN 1757-3

Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Lentynos plotis	1000 mm
Rato medžiaga	TPE
Aukštis	900 mm
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	709 mm
Svoris	61 kg
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Plotis	1197 mm
Viršutinės lentynos aukštis	900 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis