


**Transportavimo vežimėlis, Tipas: 1330L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, **apsauginės rankenos** iš plastiko. Iš plieninio vamzdžio, platforma iš lakštinio plieno. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Kastuvo ilgis	250 mm
Tipas	1330L
Kastuvo plotis	320 mm
Svoris	15 kg
Plotis	580 mm
Leistinoji apkrova	300 kg
Ratuko Ø	260 mm

Rato medžiaga	Pripučiamos padangos
Aukštis	1300 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis