

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2403B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. Lakštinio plieno lentynos **labai glaudžiai** pritvirtintos prie rėmo.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
Gylis	809 mm
Aukštis	900 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg

Lentynos gylis	800 mm
Plotis	1397 mm
Lentynos plotis	1200 mm
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Viršutinės lentynos aukštis	900 mm
Ratuko Ø	200 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Tipas	2403B
Svoris	78 kg
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Vežimėlis