

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2496****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919860 2496
GTIN	4017976502496
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
Plotis	737 mm
Norma	EN 1757-3
Apatinės lentynos aukštis	228 mm
Gylis	609 mm

Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
maksimali keliamoji galia	500 kg
Lentynos plotis	600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Svoris	32 kg
Ratuko Ø	160 mm
Tipas	2496
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	860 mm
Aukštis	860 mm
Lentynos gylis	600 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis