


Garant**CN. G 120404, Rūšis: HB7410-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB7410-1
GTIN	4045197937490
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 120404 HB7410-1 Kietlydinys: HB7410-1
Drožlialaužis: TAM
Tolerancija: G
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 90 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	HB7410-1

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	Ti
Drožialaužis	TAM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui