

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 4820****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919870 4820
GTIN	4017976048208
Produktų klasė	96F

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, **alyvai nepralaidžios vonelės**. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. **Alyvai nepralaidi vonelė su 40 mm aukščio kraštu.**

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Tipas	4820
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
maksimali keliamoji galia	400 kg

Plotis	1021 mm
Aukštis	870 mm
Apatinės lentynos aukštis	207 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Svoris	36 kg
Lentynos plotis	850 mm
Ratuko Ø	160 mm
Viršutinės lentynos aukštis	829 mm
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	500 mm
Gylis	500 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis