

**Garant****Pjovimo diskas, TiAlN, Ø × storis: 80X2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179912 80X2
GTIN	4045197938015
Produktų klasė	17C

**Aprašymas****Modelis:**

**Optimizuota geometrija ir danga. Puikiai iššlifauta anga patikimam drožlių pasišalinimui.**  
Lygiam griovelių pagrindu.

**Pastaba:**

- **Dantų forma BW.**
- **Spindulinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.**

**Techninis aprašymas**

Stebulės Ø	32 mm
Jungės storis E	2,5 mm
Kiaurymės Ø	16 mm
Pastūma f <sub>2</sub> apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,01 mm
Storis	2 mm
Ø	80 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	22 mm
Dantų skaičius Z	30
Tinkamas adapteris	179907 63; 80; 100
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	25,5 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	300 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	300 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		