

**Garant****Pjovimo diskas, TiAlN, Ø × storis: 125X2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

179912 125X2

GTIN

4045197938039

Produktų klasė

17C

**Aprašymas****Modelis:**

**Optimizuota geometrija ir danga. Puikiai iššlifauta anga** patikimam drožlių pasišalinimui. Lygiam griovelių pagrindu.

**Pastaba:**

- **Dantų forma BW.**
- **Spindulinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.**

**Techninis aprašymas**

Storis

2 mm

Jungės storis E

2,5 mm

Kiaurymės Ø

22 mm

Stebulės Ø

38 mm

Ø

125 mm

Pastūma f<sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlį aliuminį

0,02 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	40 mm
Dantų skaičius Z	42
Tinkamas adapteris	179902 125
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	5
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	31,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	4,4 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	300 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	300 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		