

Garant**Pjovimo diskas, TiAlN, Ø × storis: 100X2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179912 100X2
GTIN	4045197938022
Produktų klasė	17C

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuota geometrija ir danga. Puikiai iššlifauta anga patikimam drožlių pasišalinimui. Lygiam griovelių pagrindu.

Pastaba:

- **Dantų forma BW.**
- **Spindulinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.**

Techninis aprašymas

Stebulės Ø	32 mm
Ø	100 mm
Jungės storis E	2,5 mm
Kiaurymės Ø	16 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,02 mm
Storis	2 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	32 mm
Dantų skaičius Z	34
Tinkamas adapteris	179907 63; 80; 100
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	25,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	300 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	300 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		