

**HOLEX****Trumpas gręžimo patronas Forma A, BT 50, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Produktų klasė	32K

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

- **Siaura konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su **užveržimo raktu.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	106 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 25 000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 μm
maksimalus užveržimo momentas M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas