

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma AD, BT 40, Užspaudimo ribos: 0,5-13mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303171 0,5-13 |
| GTIN | 4045197937957 |
| Produktų klasė | 31B |

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Siaura konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su **užveržimo raktu.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Išorinis \varnothing D | 43 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 92 mm |
| Užspaudimo ribos | 0,5 - 13 mm |
| Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 |
| Laikiklis | BT 40 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Forma | AD |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 μm |
| maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$ | ≤ 14 Nm |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |