

**Garant****Trumpas gręžimo patronas Forma AD, BT 50, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Produktų klasė	31B

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Radialinis mušimas  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Siaura konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis $\varnothing D$	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	106 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas