

**Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 4822****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919870 4822
GTIN	4017976048222
Produktų klasė	96F

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, **alyvai nepralaidžios vonelės**. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais. **Alyvai nepralaidi vonelė su 40 mm aukščio kraštu.**

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 **dengtas milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

**Techninis aprašymas**

Rato medžiaga	TPE
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Tipas	4822
Ratuko Ø	200 mm

Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Apatinės lentynos aukštis	248 mm
Svoris	47 kg
Lentynos plotis	1000 mm
Plotis	1171 mm
Viršutinės lentynos aukštis	870 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Aukštis	910 mm
Norma	EN 1757-3
Lentynos gylis	700 mm
Gylis	700 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis