

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7525, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU090408 TR-M

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z : 0,11 mm**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090408 TR-M
Tipas	ST900
Pastūma f_z	0,11 mm
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	175 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	145 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		